

## NEVO

### Drucktaster Unbeleuchtet


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

**Bauart:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 7569.AR.NAP.Q.60

**E-NR:** 360 831 050

**EAN:** 7613175341552

Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Schliesser-Öffner - 2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Ausführung:</b>	Einzeltaster
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Anzahl der Betätigungsrippen:</b>	1
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungssch...	921-7560.N.Q.60
Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	377 027 450
	935.N
	284 900 100

**Datenblatt: 7569.AR.NAP.Q.60**

	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Mit Bezeichnungsschi...	921-7560/783.N.Q.60 377 036 250
	Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Membrane - schwarz - Ohne Frontlinse	925-7560.N.Q.60 377 030 050

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drucktaster - Unbeleuchtet - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Schliesser-Öffner - 2 L - N.CO.Q - schwarz
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten